

Etumittakuidut



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Etumittakuituja käytetään optisten kuitujen tutkimuksessa eliminoimaan kuolleen alueen (dead zone) vaikutus varsinaisen kuidun tai valokaapelilinjan mittaukseen. Etumittakuitua voidaan käyttää myös testaustarkoituksessa koeyhteytenä siirtolaitteiden välissä. Kyseisen kuidun käsiteltävyyden parantamiseksi kenttäolosuhteissa kuitu on pakattu pieneen ja kestävään metallikoteloon, jossa vain kuidun liittimillä varustetut päät ovat esillä ja nekin suojattuna saranoidun kannen alla. Riippuen kuidun pituudesta kotelorakenne vaihtelee. Pitkät kuidut ovat kelalla kotelon sisällä.

KUITUJEN TYYPIT JA PITUUDET

FSM: yksimuotokuitu G652D;

Pituudet 500, 1000, 1400, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 ja 40 000 m

FMM: monimuotokuitu 62,5/125 OM1; 50/125 MaxCap-BendBright-OM3

Pituudet 100 ja 500 m

LIITTIMIEN TYYPIT

SC, SC*APC, LC, LC*APC, FC

MATERIAALI Kotelo pulverimaalattu alumiini

ETUMITTAKUIDUT

Snro	Nimi	Tuotteen mitat (mm)	Materiaali nro
7276210	FSM-500-SC/SC	300x200x30mm	XKTSC00539
7260816	FSM-500-SC/LC	300x200x30mm	XKTSC00906
7260817	FSM-500-LC/LC	300x200x30mm	XKTSC00907
7260960	FSM-500-SC*APC/SC*APC	300x200x30mm	XKTSC01010
7260961	FSM-500-SC*APC/LC*APC	300x200x30mm	XKTSC01083
7260818	FSM-1000-FC/FC	300x200x30mm	XKTSC00536
7260819	FSM-1000-SC/FC	300x200x30mm	XKTSC00537
7276209	FSM-1000-SC/SC	300x200x30mm	XKTSC00538
7260820	FSM-1000-SC/LC	300x200x30mm	XKTSC00554
7260962	FSM-1000-SC*APC/SC*APC	300x200x30mm	XKTSC01013
7260821	FSM-10000-SC/SC	285x260x150 mm	XKTSC00910
7260963	FSM-10000-SC*APC/SC*APC	285x260x150 mm	XKTSC01076
7260822	FSM-15000-SC/SC	285x260x150 mm	XKTSC00911
7260823	FSM-20000-SC/SC	285x260x150 mm	XKTSC00912
7260964	FSM-20000-SC*APC/SC*APC	285x260x150 mm	XKTSC01077
7260824	FSM-40000-SC/SC	310x290x210 mm	XKTSC00913
7260965	FSM-40000-SC*APC/SC*APC	310x290x210 mm	XKTSC01026
7260966	FSM-1400-LC/LC	285x260x150 mm	XPCSC00608
7260967	FSM-5000-LC/LC	285x260x150 mm	XKTSC01005
7260968	FSM-10000-LC/LC	285x260x150 mm	XKTSC01006
7260969	FSM-15000-LC/LC	285x260x150 mm	XKTSC01007
7260970	FSM-20000-LC/LC	285x260x150 mm	XKTSC01008
7260971	FSM-40000-LC/LC	310x290x210 mm	XKTSC01009
7276211	FMM-100-SC/SC OM1	300x200x30mm	XKTSC00535
7260825	FMM-100-SC/SC OM3	300x200x30mm	XKTSC00914
7260826	FMM-500-SC/SC OM3	300x200x30mm	XKTSC00908
7260827	FMM-500-SC/LC OM3	300x200x30mm	XKTSC00909

© Prysmian Group 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.