

## Korjauskaapelit XOK...



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Soveltuu vioittuneen valokaapeliyhteyden pysyvään korjaukseen. Ulkovalokaapeli, pituus 50 m, päätetty valmiiksi XOK-valokaapelijatkoksiin molemmista päistä. Kuitumäärät 48- tai 96-yksimuotokuitua.

### SISÄLTÖ

50 m	valokaapeli FYOVD2PMU 4x12 tai 8x12 SML G652D-kuitua
2 kpl	XOK 10307 jatkoskotelo
4 tai 8 kpl	XOKP 1024/48 jatkoslevy
4 kpl	SPA-U/1P suojaputkisarja
96 tai 192 kpl	FT 290 kuitujatkossuojaa 61 mm
4 kpl	kuumakutiste 33/8 mm

### TUOTTEEN PAINO

26 kg

### PAKKAUKSEN MITAT

Toimitetaan FIN-lavalla , jossa lavareunat

leveys:	1000 mm
pituus:	1200 mm
korkeus:	350 mm

### PAKAUKSEN PAINO

60 kg

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276232	Korjauskaapeli XOK 48-k 50 m	XKTSC00801
7276233	Korjauskaapeli XOK 96-k 50 m	XKTSC00802

© Prysmian Group 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.