

Jatkoskotelo LMJ



KOTELON MITAT (ilman läpivientejä):

S-sarja:	310 x 310 x 493 mm (p x l x k)
M-sarja:	310 x 310 x 600 mm
L-sarja:	310 x 310 x 721 mm

PAINO

S-sarja:	4,6 kg
M-sarja:	5,5 kg
L-sarja:	6,3 kg

KAAPELIN HALKAISIJAT LÄPIVIENTEIHIN:

Pyöreä läpivienti 4-23 mm, ovaali 6-21,5 mm

MATERIAALI:

Kotelo	polypropyleeni
Kannen tiiviste:	kloropreeni kumi

TIIVEYS: IP68

TESTAUS: IEC 61300-2, EN 60068-2-2

OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

LMJ on modulaarinen jatkoskotelo ja se soveltuu hyvin liityntäverkon metallittoman jakokaapelin kylkiötoon ja kuitujen haaroittamiseen esimerkiksi 30:lle talokaapelille tai 40:lle PK-36 Valmispäätteelle.

Jatkos soveltuu kaikentyyppisille metallittomille kaapeleille: kerrattu ja keskiputkirakenne, Flextube, mikrokanavakaapeli ja puhalluskuitu.

Kotelossa on 10 pyöreää läpivientä ja yksi ovaali aukko mekaanisille tiivistesarjoille.

Kotelo on painetiivis (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen. Kotelo voidaan jälkepäin tarvittaessa helposti avata ja sulkea.

Kotelosta on saatavilla kolme kokoversiota, S, M ja L. S-sarja on saatavilla valmiina sovelluspakkauksina kuitumäärillä 96 ja 192.

KOTELON KAPASITEETTI:

S-sarja:	48 kpl jatkoslevyä jatkoslevyt 12, 24 tai 36 kuidulle yhteensä 576/1152/1728 kuitujatkosta
M-sarja:	80 kpl jatkoslevyä jatkoslevyt 12, 24 tai 36 kuidulle yhteensä 960/1920/2880 kuitujatkosta
L-sarja:	112 kpl jatkoslevyä jatkoslevyt 12, 24 tai 36 kuidulle yhteensä 1344/2688/4032 kuitujatkosta

S-sarja voidaan asennuksen jälkeen päivittää lisäasennussarjalla M- tai L-sarjaksi, ja edelleen M-sarja voidaan päivittää L-sarjaksi.

JATKOSTEN TILAUSTIEDOT
PERUSKOTELOT
Sisältö:

Kotelon runko, kuori ja pohjalevy. Tiiviste ja suljin kotelon tiivistämiseen. Paineventtiili ja kaksi sisäänmeno-ohjainsarjaa. Muut tarvikkeet kuten jatkoslevymoduulit, kuitujatkossuojat ja tiivistesarjat on tilattava erikseen.

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276314	LMJ S	XJTSC02256
7276315	LMJ M	XJTSC02257
7276316	LMJ L	XJTSC02258

LMJ...P JATKOSKOTELOPAKKAUKSET
Sisältö:
LMJ S-96P:

1 kpl LMJ S Peruskotelo	XJTSC02256
2 kpl Jatkoslevymoduuli 12	XJTSC02262
1 kpl Ovaali tiivistesarja, Ø 14.1–16.0 mm	XJTSC02272
6 kpl Pyöreä Quad tiivistesarja, Ø 7,0–8,5 mm	XJTSC02769
1 kpl Seinäkiinnike	XJTSC02597

Kuitujatkossuojia kuitumäärän P mukaisesti.

LMJ S-192P:

1 kpl LMJ S Peruskotelo	XJTSC02256
4 kpl Jatkoslevymoduuli 12	XJTSC02262
1 kpl Ovaali tiivistesarja, Ø 16.1–18.0 mm	XJTSC02273
6 kpl Pyöreä Quad tiivistesarja, Ø 7,0–8,5 mm	XJTSC02769
1 kpl Seinäkiinnike	XJTSC02597

Kuitujatkossuojia kuitumäärän P mukaisesti.

Pyöreä Quad tiivistesarja, Ø 7,0–8,5 mm soveltuu esimerkiksi kolmelle FYORMU FTTH talokaapelille tai neljälle 7/3,5 mm mikrokanavaputkelle.

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276078	LMJ S-96P	XJTSC03145
7276077	LMJ S-192P	XJTSC03144


PERUSKOTELON PÄIVITYSSARJAT
Sisältö:

Kotelon lisärunko, isompi kuori ja tarvittavat kiinnitysosat. Muut tarvikkeet kuten jatkoslevymoduulit, kuitujatkossuojat ja tiivistesarjat on tilattava erikseen.

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276317	LMJ S/M	XJTSC02321
7276318	LMJ S/L	XJTSC02322
7276319	LMJ M/L	XJTSC02323



JATKOSTEN LISÄTARVIKKEET

Snro	Nimi	Tuotteen kuvaus	Materiaali nro
7276320	LMJ Oval ENTRY KIT 6-8 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 6,1 – 8,0 mm	XJTSC02382
7276321	LMJ Oval ENTRY KIT 8-10 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 8,1 – 10,0 mm	XJTSC02269
7276322	LMJ Oval ENTRY KIT 10-12 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 10,1 – 12,0 mm	XJTSC02270
7276323	LMJ Oval ENTRY KIT 12-14 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 12,1 – 14,0 mm	XJTSC02271
7276324	LMJ Oval ENTRY KIT 14-16 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 14,1 – 16,0 mm	XJTSC02272
7276325	LMJ Oval ENTRY KIT 16-18 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 16,1 – 18,0 mm	XJTSC02273
7276326	LMJ Oval ENTRY KIT 18-20 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 18,1 – 20,0 mm	XJTSC02555
7276327	LMJ Oval ENTRY KIT 20-21,5 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 20,1 – 21,5 mm	XJTSC02556
7276328	ENTRY KIT SINGLE 7-20 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 1 kaapeli 7,1 – 20,0 mm, keskielementti tai aramidi	XJTSC01754
7276329	ENTRY KIT SINGLE 20-23 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 1 kaapeli 20,1 – 23,0 mm, keskielementti tai aramidi	XJTSC02193
7276330	ENTRY KIT QUAD 5-7 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 4 kaapelia, 5,0 – 7,0 mm, aramidi	XJTSC01755
7276331	ENTRY KIT QUAD 7-8,5 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 4 kaapelia, 7,0 – 8,5 mm, keskielementti tai aramidi	XJTSC02769
7276332	LMJ SOSA SE4 12 2,2mm	Jatkoslevymoduuli, 4 levyä, 12 kuitua per levy, 2,2mmx45mm kuitujatkossuoja	XJTSC02262
7276333	LMJ SOSA SE4 12 1,3mm	Jatkoslevymoduuli, 4 levyä, 12 kuitua per levy, 1,3mmx30mm kuitujatkossuoja	XJTSC02144
7276334	LMJ SOSA SE4 24 1,3mm	Jatkoslevymoduuli, 4 levyä, 24 kuitua per levy, 1,3mmx30mm kuitujatkossuoja	XJTSC02261
7276335	LMJ SOSA SE4 36 1,3mm	Jatkoslevymoduuli, 4 levyä, 36 kuitua per levy, 1,3mmx30mm kuitujatkossuoja	XJTSC02468
7276336	LMJ HEAT SHRINK KIT	Kuumakutistesarja	XJTSC02608
7276337	SPANNER	Mekaanisen tiivistesarjan kiristintyökalu	XJTSC02320
7276338	LMJ WALL BRACKET	Seinäkiinnike	XJTSC02597
7276339	LMJ LOOP MANAGER KIT	Kuituputkien ja elementtien varastointiin, erityisesti Flextube-kaapeleille	XJTSC02856
7276340	LMJ SUPPORT BRACKET	Asennuskiinnike jolla kiinnität jatkoskotelon asennuspenkkiin	XJTSC02274

© Prysmian Group 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

LMJ –JATKOSKOTELOIDEN LISÄTARVIKKEET**Tiivistesarja LMJ Oval ENTRY KIT**

Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapelin kylkiottoon. Tiivistesarja sisältää tarvittavat komponentit kaapelin valmisteluun ja sisäänvientiin kotelon ovaalista läpivientiaukosta. Oikea tiivistesarja tulee valita kaapelin halkaisijan mukaisesti.

**Tiivistesarja ENTRY KIT**

Mekaaninen pyöreä tiivistesarja LMJ- ja UMJ-jatkoskoteloidelle. Tiivistesarja sisältää tarvittavat komponentit kaapelien tiivistämiseen ja kaapelien vetoelementtien kiinnittämiseen jatkoskotelon pyöreään läpivientiin. Asenna kaapeli(t) tiivistesarjaan ja työnnä paikalleen jatkoskotelon läpivientiin.

**Jatkoslevymoduuli LMJ SOSA SE4**

Jatkoslevymoduulit sisältävät 4 jatkoslevyä ja 12, 24 tai 36 kuitujatkoa per levy. 12 kuidun levyssä kuitujatkospidikkeet soveltuvat joko 1,3mm x 30 mm kuitujatkossuojille tai vaihtoehtoisesti 2,2mm x 45 mm kuitujatkossuojille. 24 ja 36 kuidun levyillä käytettävä kuitujatkossuoja on 1,3 mm x 30 mm.

**Kuumakutistesarja LMJ HEAT SHRINK KIT**

Mekaaninen tiivistesarja kotelon pyöreään läpivientiin muuttaa läpiviennin sopivaksi kuumakutisteelle. Kaapelin halkaisija maksimissaan 30 mm.

