

## Ristikytkentäpääte ORP-101



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19" laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin sekä lisätarvikkeena varastohyllyn ORP-1100 optisille kytkentäkaapeleille. Kiinnityskulmien asemointia sekä varastohyllyn syvyyttä voidaan säätää portaattomasti asennustilanteiden mukaan. Tila maks. kolmelle kaapelin sisääntulolle kotelon takaseinästä. Metallia sisältävien kaapelien maadoitusmahdollisuus. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämisessä kaapelin sydän voidaan tuoda suoraan jatkoslevylle. Ristikytkentäkapastiteetti SC-D -adaptereilla 48 kuidulle, muilla adapterityypeillä 24 kuidulle. Liitinpaneeli valittavissa SC- tai SC-D (kaksois-SC) aukotuksella.

### PERUSKOKOONPANO

ORP-101 runko. Kiinnitys- ja maadoituslevy kolmelle kaapelille. Jatkoslevy 48 kuitujatkokselle. Adapterilevy 24:lle SC, SC-D -liitinadapterille. Maadoitus- ja kiinnitystarvikkeet kahdelle valokaapelille.

### LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit, kuitujatkossuojat ja häntäkuudit tilattava erikseen. Varastohylly ORP-1100 liitäntäkaapeleille.

**MITAT**

leveys:	440 mm
korkeus:	90 mm (134 mm)
syvyys:	280 mm (370 mm)

(suluissa mitat varastohyllyllä)

**PAINO** 5,4 kg

**MATERIAALI** Pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260660	ORP-101 SC ODF	XEXSC01659
7260663	ORP-101 SC-D ODF	XEXSC01660
7260670	ORP-1100 Varastohylly	XEXSC01673

© Prysmian Group 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.