

Ristikytkentäpääte ORP-200



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19" laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin. Kiinnityskulmien asemointia sekä varastohyllyn syvyyttä voidaan säätää portaattomasti asennustilanteiden mukaan. Kaapeleiden sisään-tulo kotelon takaa. Metallia sisältävien kaapelien maadoitusmahdollisuus. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämiseksi kaapelin sydän voidaan tuoda suoraan jatkososaan. Kapasiteetti SC, SC-D ja LC-D -adaptereilla 24 tai 48 kuidulle.

PERUSKOKOONPANO

ORP-200 runko. Kiinnitys- ja maadoituslevy kahdelle kaapelille. Jatkosuojapidikkeet kuitujatkoksille. Adapterilevy 24:lle SC, SC-D tai LC-D liitinadapterille. Maadoitus ja kiinnitystarvikkeet kahdelle valokaapelille.

LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit , kuitujatkossuojat ja kuituhännät tilattava erikseen.

MITAT	leveys:	440 mm
	korkeus:	45 mm
	syvyys:	270 mm

PAINO 1,7 kg

MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260530	ORP-200 SC ODF	XEXSC01662
7260941	ORP-200 SC-D ODF	XEXSC01710

© Prysmian Group 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.