

Ristikytkentäpääte ORP-250



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19" laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin sekä törmäyssuojana toimivan varastohyllyn optisille liitäntäkaapeleille. Kiinnityskulmien asemointia sekä varastohyllyn syvyyttä voidaan säätää portaattomasti asennustilanteiden mukaan. Kaapeleiden sisääntulo kotelon takaa. Kapasiteetti SC-D (SC-duplex) - ja LC-D (LC-duplex) adaptereilla 48 kuidulle ja SC-adaptereilla 24 kuidulle. Liitinpaneeli valittavissa SC-, SC-D (SC), LC-D tai ST/FC*D aukotuksella.

PERUSKOKOONPANO

ORP-250 runko ja kansi sekä varastohylly. Kuitujatkospidikkeet kuitujatkossuojille. Adapterilevy 24:lle LC-D, SC, SC-D tai ST/FC*D-liitinadapterille.

LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit, kuitujatkossuojat ja kuituhännät tilattava erikseen.

MITAT leveys: 440 mm
korkeus: 60 mm (tilatarve 2U)
syvyys: 203 mm

PAINO 2,9 kg

MATERIAALI Runko galvanoitu teräspelti, muut osat pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260532	ORP-250 SC ODF	XEXSC01664
7260664	ORP-250 SC-D ODF	XEXSC01665
7260886	ORP-250 LC ODF	XEXSC01923
7260534	ORP-250 ST/FC*D ODF	XEXSC01666