

Ristikytkentäpääte ORP-260



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19" laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin. Kiinnityskulmien asemointia sekä varastohyllyn syvyyttä voidaan säätää portaattomasti asennustilanteiden mukaan. Kaapeleiden sisäänvalo kotelon takaa. Kapasiteetti LC-Q (LC-quad) -adaptereilla 96-kuidulle, SC-D (SC-duplex) - ja LC-D (LC-duplex) adaptereilla 48 kuidulle, muilla adapterityypeillä 24 kuidulle. Liitinpaneeli valittavissa SC-, SC-D (SC) tai ST/FC*D aukotuksella. Lisäksi kupariparikaapeleille on versio 12 RJ45-liitinmoduulin asentamiseen.

PERUSKOKOONPANO

ORP-260 runko ja kansi. Kuitujatkospidikkeet kuitujatkossuojille. Adapterilevy 24:lle LC-Q, LC-D, SC, SC-D, ST tai FC*D -liitinadapterille.

LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit , kuitujatkossuojat ja kuituhännät tilattava erikseen.

MITAT

leveys:	440 mm
korkeus:	45 mm (1U)
syvyys:	203 mm

PAINO 1,9 kg

MATERIAALI Runko galvanoitu teräspelti, muut osat pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260536	ORP-260 SC ODF	XEXSC01667
7260665	ORP-260 SC-D ODF	XEXSC01668
7260888	ORP-260 LC ODF	XEXSC01924
7260538	ORP-260 ST/FC*D ODF	XEXSC01669
7276247	ORP-260 12xRJ45 ODF	XEXSC01862