

Päätekotelo PK-100



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Päätekotelo PK-100 on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelossa on 3 kaapelin sisääntuloa. Tilaa kahdelle KT-1412/24 jatkoslevylle. Aukotus 12:lle SC, ST tai FC*D (D-aukotus) liitinadapterille. Kaapelin maksimi halkaisija 20 mm. Kiinnitys seinään neljällä ruuvilla.

PERUSKOKOONPANO

Runko ja kansi. Kytkentärima kaapeleiden maadoitukseen. KT-1016 sisäänvientitarvikkeet yhdelle kaapelille, 1kpl. KT-1412/24 jatkoslevy 24 kuitujatkokselle, 1 kpl.

LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat sekä sisäänvientitarvikkeet lisäkaapeleille ja lisäjatkoslevy tilattava erikseen.

MITAT	leveys:	210 mm
	korkeus:	350 mm
	syvyys:	66 mm

PAINO 3,0 kg

MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260504	PK-100 SC	XCPSC01555
7260508	PK-100 ST/FC*D	XCPSC01556
7260652	KT-1412/24 Kuitujatkoslevy 24 kuidulle	XJTSC00884