

Päätekotelo PK-100A



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Päätekotelo PK-100A on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelossa on kaksi kaapelin sisääntuloa. Kaapeleiden sisääntulot on mahdollista yhdistää yhdeksi leveäksi läpivienniksi, jolloin koteloon voidaan tuoda kaapeli sisään katkaisematta kaikkia kuituja. Tilaa 24:lle kuituliitokselle. Liitinpaneeli 12 SC- tai LC-D (LC-duplex) adapterille. Keskiputkirakenteiselle kaapelille ei tarvita kuitujen suojausputkia. Kaapelin maksimi halkaisija 20 mm. Kiinnitys seinään neljällä ruuvilla.

PERUSKOKOONPANO

Runko ja kansi. Kytkentärima kaapeleiden maadoitukseen. Läpivientitarvikkeet yhdelle kaapelille. Kuitujatkospidikkeet 24 kuitujatkokselle.

LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit, kuituhännät, kuitujatkossuojat ja toisen kaapelin läpivientitarvike tilattava erikseen.

MITAT

leveys:	360 mm
korkeus:	160 mm
syvyys:	50 mm

PAINO 1,9 kg

MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260522	PK-100A/SC	XCPSC01554