

## Päätetekotelo PK-200



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Päätetekotelo PK-200 on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelossa on 3 kaapelin sisääntuloa. Kaksi kaapelin sisääntuloa on mahdollista yhdistää yhdeksi leveäksi läpivienniksi jolloin koteloon voidaan tuoda kaapeli sisään katkaisematta kaikkia kuituja. Tila neljälle KT-1412/24 jatkoslevylle. Aukotus 24:lle SC-liitinadapterille. Kaapelin maksimi halkaisija 20 mm. Kiinnitys seinään neljällä ruuvilla.

### PERUSKOKOONPANO

Runko ja kansi. Kytkentärima kaapeleiden maadoitukseen. KT-1016 sisäänvientitarvikkeet yhdelle kaapelille, 1kpl. KT-1412/24 jatkoslevy 24 kuitujatkokselle, 1 kpl.

### LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat sekä sisäänvientitarvikkeet lisäkaapeleille samoin lisäjatkoslevyt tilattava erikseen.

**MITAT** leveys: 210 mm  
korkeus: 400 mm  
syvyys: 120 mm

**PAINO** 3,5 kg

**MATERIAALI** Pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260510	PK-200 SC	XCPSC01557
7260652	KT-1412/24 Kuitujatkoslevy 24 kuidulle	XJTSC00884