

## Päätekotelo PK-300



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Lukittava kaappimainen päätekotelo PK-300 on suunniteltu valokaapeliennin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelo koostuu jatkos- ja ristikytkentäosasta. Jatkososa on suojattu erillisellä ovella. Kotelon jatkososassa on läpivientiaukotus 6 kaapelille, joista 3 ylhäällä ja 3 alhaalla. Lisäksi ristikytkentäosassa on läpivientilaitat lähteille kaapeleille ylhäällä ja alhaalla. Jatkososassa on tilaa viidelle KT-1412/24 -jatkoslevylle. Liitinpaneeli 48:lla SC, LC-D (LC-duplex) adapterille. Kaapelin maksimi halkaisija 20 mm. Kiinnitys seinään neljällä ruuvilla.

### PERUSKOKOONPANO

Kaapin runko ja ovi. Runko ja kansi. Kytkentärima kaapeleiden maadoitukseen. KT-1016 sisäänvientitarvikkeet yhdelle kaapelille, 1 kpl. KT-1412/24 jatkoslevy 24 kuitujatkokselle, 1 kpl. Vedonpoistokiskoja 24:lle 2 mm FMS häntäkaapelille, 2 kpl. Liitinpaneeli 48:lla SC tai LC-D (LC-duplex) adapterille.

### LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit, kuituhännät ja lisäjatkoslevyt tilattava erikseen.

**MITAT**

leveys:	480 mm
korkeus:	400 mm
syvyys:	155 mm

**PAINO** 11 kg

**MATERIAALI** Pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260516	PK-300 SC	XCPSC01559
7260652	KT-1412/24 Kuitujatkoslevy 24 kuidulle	XJTSC00884

© Prysmian Group 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.