

Valmispääte PK-36 Sisä/Ulko



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Sisälle asennettava pienikokoinen valokaapelipääte PK-36 ja PK-36B on päätetty valmiiksi SC*APC-liittimin ja sisä/ulkoasennukseen soveltuvaan valokaapeliin. Sisäasennuksessa kaapelin HDPE-ulkovaippa kuoritaan pois. Sisävaipan CPR-paloluokka on Cca-s1d1a1. Liittimillä on vaimennusluokka B ja heijastusvaimennusluokka 1. Valmispääteratkaisu eliminoi valokaapelin kuituhitsaukset ja päättämistyön valokaapeliyhteyden toisessa päässä.

Määrämittainen (50 tai 100 m) Flextube-valokaapeli päätekoteloineen on pakattu asennusta helpottavaan pahvilaatikkoon jonka sisällä pyörii kela pitäen kaapelin suorana kaapelin vedon aikana.

PÄÄTEKOTELON MITAT PK-36/PK-36B:

leveys:	100 / 80 mm
korkeus:	83 / 80 mm
syvyys:	27 / 28 mm

MATERIAALI Muovi

PAKKAUKSEN MITAT:

leveys:	400 mm
korkeus:	370 mm
syvyys:	150 mm

PAKKAUKSEN KOKONAISPAINO

50 m	2,5 kg
100 m	4,0 kg

PK-36 SISÄ/ULKO VALMISPÄÄTTEET

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260917	PK-36 IO 2xBBXS-50-2xSC*APC/-	XCPSC02053
7260918	PK-36 IO 2xBBXS-100-2xSC*APC/-	XCPSC02054
7276312	PK-36 IO 4xBBXS-50-4xSC*APC/-	XCPSC02055
7276313	PK-36 IO 4xBBXS-100-4xSC*APC/-	XCPSC02056
7260905	PK-36B IO 4xBBXS-50-4xSC*APC/-	XCPSC03084
7260906	PK-36B IO 4xBBXS-100-4xSC*APC/-	XCPSC02871

NIMEN SELVENNYS:
PK-36 IO 4xBBXS-50-4xSC*APC/-
PK-36: kotelon tyyppi

4xBBXS: 4 BBXS kuitua (G652D, G657A2)

50: kaapelin pituus metreinä

4xSC*APC/-: kuituliittimien lukumäärä ja tyyppi kotelon päässä ja hionta

KAAPELIN TEKNISIÄ TIETOJA

BendBright XS G657A2 kuidut päällystetty helposti kuorittavalla halkaisijaltaan 900 mikrometrin toisiopäällysteellä. Vetolujitteena Aramid-kuidut ja päällysteenä itsestään sammuva ja halogeeniton vaippa (LSHF). Sisävaipan päällä kerros Aramid-kuituja ja ulkovaippana HDPE muovi. 2 vetoelementtiä ulkovaipassa. HDPE ulkovaippa tulee kuoria pois sisäkäytössä.

Ominaisuus	Kuitujen lukumäärä
	2 tai 4
Halkaisija (mm)	6,0
Paino (kg/km)	30,0
Taivutussäde min. vedettäessä (mm)	60
Taivutussäde min. asennettuna (mm)	20
Suurin sallittu vetovoima (N)	800
Puristusvoima (N/100mm)	2000
Kuitu	ITU-T G.652.D & G.657.A2 (BendBright XS) (OS2)
CPR-paloluokitus (sisävaipalla)	Cca-s1d1a1
Lämpötila-alue (°C)	-30 to +70

