

## Ulkopäätekotelo PK-107



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Ulko-olosuhteisiin soveltuva jatkoskotelo kaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja kuitujen ristiytykseen. Soveltuu myös liikennemerkkiopasteiden tai lyhtypylväisen sisään. Sisältää maadoitus mahdollisuuden ja sisääntulot kahdelle ulkokaapelille maks. halkaisija 16 mm ja yhdelle kaapelille maks. halkaisija 11 mm. Kahden sisääntulon tiivistäminen tapahtuu kuumakutisteilla ja yhden mekaanisesti. Kapasiteetti 12 kuituliitokselle ja 4 SC tai 8 LC-liittimelle. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämässä ei tarvita erillisiä kuitujen suojausputkia. Kotelo on helppo avata ja sulkea.

### PERUSKOKOONPANO

Runko, kansi, seinäkiinnike. Kiinnityslevy kahdelle SC-D (SC-duplex) tai LC-Q (LC-quad) adapterille. Kuitujatkospidike 12-kuitujatkossuojalle. Kaapelien läpivientien tiivistysmateriaalit.

### LISÄTARVIKKEET

Kuitujatkossuojat ja liitinadapterit tilattava erikseen.

<b>MITAT</b>	leveys:	88 mm
	korkeus:	336 mm
	syvyys:	40 mm

**PAINO** 0,7 kg

**MATERIAALI** Pulverimaalattu alumiinipelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276052	PK-107 Ulkopäätekotelo	XJTSC00861