

Päätekotelo PK-50



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin esim. kotijakamoihin. Kotelo soveltuu myös itsenäiseksi seinäasennuskoteloksi pienikuituisten valokaapeleiden päättämiseen kuivissa sisätiloissa. Yksi kaapelin sisääntulo. Kapasiteetti 12:lle kuituliitokselle. Aukotus neljälle SC-D (SC-duplex) tai LC-Q (LC-quad) adapterille. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämässä kuituja ei tarvitse suojata suojaputkella. Kaapelin maksimi halkaisija 13 mm. Kiinnitys seinään 4:llä ruuvilla.

PERUSKOKOONPANO

Runko ja kansi. Kaapelin läpivientiholkki. Kytkentärima kaapelin kiinnittämiseen ja maadoitukseen. Kuitujatkospidike 12 kuidulle.

LISÄTARVIKKEET

Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat tilattava erikseen.

MITAT

leveys:	140 mm
korkeus:	155 mm
syvyys:	50 mm

PAINO 0,83 kg

MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260564	PK-50 SC-D	XCPSC01551