

Jatkoskotelo SJC



OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

SJC on erittäin kompaktin kokoinen jatkoskotelo metallittoman talokaapelin jatkamiseen tai haaroittamiseen. Maksimi jatkoskapasiteetti on 24 kuitujatkosta. Jatkoslevyt ovat tehdasasennettuja. Kotelossa on 4 pyöreää sisäänmenoaukkoa mekaanisille tiivistesarjoille. Peruskotelo sisältää 2 mekaanista tiivistesarjaa, joko kaapelikoolle 5-9 mm, tai 6-12 mm.

PERUSKOKOONPANO

Kotelon runko, kansi ja jatkoslevy 24 kuituliitokselle. Tiivistemateriaalit ja 2 mekaanista tiivistesarjaa kaapeliläpivientien ja kotelon tiivistämiseen.

MITAT 200 x 170 x 66 mm (p x l x k)

PAINO 0,4 kg

MATERIAALI Musta PP-muovi

TIIVEYSLUOKKA

IP68

LISÄTARVIKKEET

Kuitujatkossuojat tilattava erikseen. (45 mm x 2,2 mm). Mekaaniset tiivistesarjat sisäänmenoaukoille 3 ja 4.

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276096	SJC 9	XJTSC02335
7276097	SJC 12	XJTSC02470

SJC...P JATKOSKOTELOPAKKAUKSET

Sisältö: Peruskokoonpano sekä lisäksi kuitujatkossuojia kuitumäärän P mukaisesti.

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276082	SJC 9-12P	XJTSC03141

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276098	SJC ENTRY KIT 5-9 mm	XJTSC02336
7276099	SJC ENTRY KIT 6-12 mm	XJTSC02471
7276297	SJC ENTRY KIT 2/4-6 mm	XJTSC02542