

Jatkoskotelo UMJ



KOTELON MITAT:

164 x 231 x 250 mm (p x l x k)

PAINO

1,3 kg

MATERIAALI:

Kotelo polypropyleeni

TIIVEYS:

IP68

TESTAUS:

IEC 61300-2, EN 60068-2-2

OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

UMJ on erittäin kompaktin kokoinen jatkoskotelo, jonka maksimi jatkoskapasiteetti on 72 kuitujatkosta. Jatkoslevyt ovat tehdasasennettuja. Se soveltuu hyvin liityntäverkon metallittoman jakokaapelin kylkiottoon ja kuitujen haaroittamiseen esimerkiksi 12:lle talokaapeliille tai 16:lle PK-36 valmispäätteelle. Jatkos soveltuu kaikentyyppisille metallittomille kaapeleille: kerrattu ja keskiputkirakenne, Flextube, mikrokanavakaapeli ja puhalluskuitu. Kotelossa on 4 pyöreää läpivientiä ja yksi ovaali aukko mekaanisille tiivistesarjoille sekä 2 pientä varaläpivientiä kuumakutistesarjalle. Kotelo on painetiivis (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen.

KOTELON KAPASITEETTI:

6 kpl jatkoslevyjä, 12 kuitua per levy.

KAAPELIN HALKAISIJAT LÄPIVIENTEIHIN:

Pyöreä läpivienti 4-23 mm

Ovaali 7-21 mm (kuumakutiste), 5 - 14,8 mm (mekaaninen)

Varaläpiviennit 4 - 12 mm

JATKOSTEN TILAUSTIEDOT

PERUSKOTELOT

Peruskotelo sisältää seuraavat komponentit:

- 1 kpl Kotelon kuori
- 1 kpl Kotelon pohjalevy
- 1 kpl Tiiviste
- 1 kpl Suljin
- 1 kpl Kuituputken kiinnitin
- 1 kpl Kuituputken kiinnitinsuoja
- 2 kpl Varastokori kuitukiepile



UMJ...P JATKOSKOTELOPAKKAUKSET

Sisältö:

UMJ-24P:

- 1 kpl UMJ Peruskotelo
 - 6 kpl Jatkoslevymoduuli 12
 - 1 kpl Ovaali tiivistesarja, Ø 11.1–13.0 mm
 - 4 kpl Pyöreä Quad tiivistesarja, Ø 7,0–8,5 mm
 - 2 kpl Kuitujatkossuoja 2,2 mm, 12 kpl
 - 1 kpl Seinäkiinnike
 - 1 kpl Paineventtiili
- UMJ-F
XJTSC02031
XJTSC02769
XPESC00050
XJTSC03020

UMJ-48P:

- 1 kpl UMJ Peruskotelo
 - 6 kpl Jatkoslevymoduuli 12
 - 1 kpl Ovaali tiivistesarja, Ø 11.1–13.0 mm
 - 4 kpl Pyöreä Quad tiivistesarja, Ø 7,0–8,5 mm
 - 1 kpl Kuitujatkossuoja 2,2 mm, 50 kpl
 - 1 kpl Seinäkiinnike
 - 1 kpl Paineventtiili
- UMJ-F
XJTSC02031
XJTSC02769
XPESC00053
XJTSC03020

Pyöreä Quad tiivistesarja, Ø 7,0–8,5 mm soveltuu esimerkiksi kolmelle FYORMU FTTH -talokaapelille tai neljälle 7/3,5 mm mikrokanavaputkelle.

Snro	Nimi	Materiaali nro
7276080	UMJ-24P	XJTSC03147
7276079	UMJ-48P	XJTSC03146

JATKOSTEN LISÄTARVIKKEET

Snro	Nimi	Tuotteen kuvaus	Materiaali nro
7276354	UMJ Oval ENTRY KIT HEAT 7-21 mm	Ovaali kuumakutistetiivistesarja kaapeleille 7 – 21 mm	XJTSC01756
7276348	UMJ Oval ENTRY KIT 5-7 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 5,0 – 7,0 mm	XJTSC02028
7276349	UMJ Oval ENTRY KIT 7-9 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 7,1 – 9,0 mm	XJTSC02029
7276350	UMJ Oval ENTRY KIT 9-11 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 9,1 – 11,0 mm	XJTSC02030
7276351	UMJ Oval ENTRY KIT 11-13 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 11,1 – 13,0 mm	XJTSC02031
7276352	UMJ Oval ENTRY KIT 13-14,8 mm	Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapeleille 13,1 – 14,8 mm	XJTSC01896
7276353	ENTRY KIT SINGLE 4-7 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 1 kaapeli 4,0 – 7,0 mm, keskielementti tai aramidi	XJTSC02278
7276328	ENTRY KIT SINGLE 7-20 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 1 kaapeli 7,1 – 20,0 mm, keskielementti tai aramidi	XJTSC01754
7276329	ENTRY KIT SINGLE 20-23 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 1 kaapeli 20,1 – 23,0 mm, keskielementti tai aramidi	XJTSC02193
7276330	ENTRY KIT QUAD 5-7 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 4 kaapelia, 5,0 – 7,0 mm, aramidi	XJTSC01755
7276331	ENTRY KIT QUAD 7-8,5 mm	Mekaaninen tiivistesarja; 4 kaapelia, 7,0 – 8,5 mm, keskielementti tai aramidi	XJTSC02769
7276355	EMERGENCY PORT KIT	Varatiivistesarja	XKTSC00401
7276356	EXTERNAL TUBE FIXATION BRACKET	Ulkoinen tukikiinnike kaapeleille ja putkille	XJTSC02955
7276337	SPANNER	Mekaanisen tiivistesarjan kiristintyökalu	XJTSC02320
7276357	UMJ WALL BRACKET	Seinäkiinnike	XJTSC00136
7276358	UMJ FLAT WALL BRACKET	Seinäkiinnike litteä	XJTSC03020
7276359	UMJ SUPPORT BRACKET	Asennuskiinnike jolla kiinnität jatkoskotelon asennuspenkkiin	XJTSC00075
	UMJ Tiivistesarjan ulosvedin	Työkalu tiivistesarjan poistamiseen pyöreästä läpiviennistä	XJTSC02964

© Prysmian Group 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

LMJ-JATKOSKOTELOIDEN LISÄTARVIKKEET

Tiivistesarja UMJ Oval ENTRY KIT

Mekaaninen ovaali tiivistesarja kaapelin kylkiottoon. Tiivistesarja sisältää tarvittavat komponentit kaapelin valmisteluun ja sisäänvientiin kotelon ovaalista läpivientiaukosta. Oikea tiivistesarja tulee valita kaapelin halkaisijan mukaisesti.



Tiivistesarja ENTRY KIT

Mekaaninen pyöreä tiivistesarja LMJ- ja UMJ-jatkoskotelolle. Tiivistesarja sisältää tarvittavat komponentit kaapelien tiivistämiseen ja kaapelien vetoelementtien kiinnittämiseen jatkoskotelon pyöreään läpivientiin. Asenna kaapeli(t) tiivistesarjaan ja työnnä paikalleen jatkoskotelon läpivientiin.



Kuumakutistettiivistesarja UMJ Oval ENTRY KIT HEAT

Kuumakutistettiivistesarja ovaaliin läpivientiin kaapelin kylkiottoon. Tiivistesarja sisältää tarvittavat komponentit kaapelin valmisteluun ja sisäänvientiin kotelon ovaalista läpivientiaukosta.



Seinäkiinnike litteä UMJ FLAT MOUNTING BRACKET

Yleisseinäkiinnike UMJ-kotelolle, soveltuu kotelon kiinnittämiseen esimerkiksi pylvääseen tai katukaapin seinään.



© Prysmian Group 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.