

## Jatkoskotelo XOK-112



### OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ

Soveltuu maks. 12-kuituisten maa-, kanava- ja ilmavalokaapeleiden jatkoskoteloksi. Voidaan asentaa suoraan maahan, kaapelikaivoon, pylvääseen tai kannatinvaijeriin. Helposti asennettava. Kapastiteetti 12 kuidun jatkamiseen. Kaapeliläpivientien maksimi sisähalkaisija 19 mm. Kaapeliläpivientien ja kotelon tiivistys on toteutettu tiivistemassalla. Keskiputkirakenteinen kaapeli ei tarvitse erillistä suojaputkea kuidoille.

### PERUSKOKOONPANO

Kotelon runko ja jatkoslevy 12 kuituliitokselle. Maadoitustarvikkeet. Tiivistemateriaalit kaapeliläpivientien ja kotelon tiivistämiseen.

### LISÄTARVIKKEET

Kuitujatkossuojat tilattava erikseen.

**MITAT** 480 mm x Ø 90 mm

**PAINO** 1,2 kg

**MATERIAALI** Musta PE-muovi, galvanisoitu tai pulverimaalattu teräspelti.

Snro	Nimi	Materiaali nro
7260482	XOK-112	XJTSC00859