



RAKENNE

- Kompakti kotelo valokuitujen jatkamiseen.
- Runko ja jatkoslevy haponkestävää ruostumatonta terästä, huppu muovia. Soveltuu haastaviin olosuhteisiin ja kestää hyvin korroosiota.
- Hyvä puristus- ja iskukestävyys.
- Kaksi ovaalia läpivientä.
- Soveltuu kaapeleiden kylkiötoon.
- Lämpökutisteilla ja mekaanisilla tiivistesarjoilla saavutetaan hyvä vesitiiveys ja vetolujuus.
- Helppo ja luotettava asentaa.
- Tiiveysluokka IP67.
- Voidaan toimittaa seinä/pylväskiinnikesarjan kanssa.

TUOTEKUVAUS / KÄYTTÖ

XOH-A2 yleisjatkos on suoraan maahan, pylvääseen, kaivoon tai jakokaappiin asennettava jatkoskotelo erilaisten valokaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen. Jatkosta voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötossa. Kotelo sisältää kiinnityspisteet vetoelementeille sekä mahdollisuuden maadoittaa kaapelin sisältämät metalliset elementit. Jatkoslevyllä on kuitujatkospidikkeet ja riittävästi tilaa kuitujen jatkosvarojen varastointiin. Kotelo voidaan jälkeenkäynnin tarvittaessa helposti avata ja sulkea.

Jatkoksessa on kaksi ovaalia läpivientä joko mekaanisille tiivistesarjoille tai lämpökutisteille. Jatkoslevyn kapasiteetti on 48 kuitujatkosta.

PERUSKOTELO

- 1 x Runko & Jatkoslevy
- 1 x Huppu MMJ
- 1 x Panta MMJ
- 1 x O-tiiviste MMJ
- 1 x Maadoitus- ja kiinniketarvikkeet
- 1 x Lämpökutist
- 1 x Tulppa

LISÄTARVIKKEET

- Mekaaniset tiivistesarjat
- Seinä/Pylväskiinnikesarja
- O-tiiviste
- Kuitujatkossuojat

LOGISTIIKKA

- Pakkaus (mm): 500 x 250 x 200
- Pakkaus, paino (kg): 1,9
- Nettopaino (kg): 1,7



Snr	Nimi	Materiaalikoodi
7276388	XOH-A2 24/48	XJTSC03981

TEKNISET TIEDOT

Muuttuja	Arvo	
Mitat	(p)425 x (l)231 x (k)164	
Läpivientien määrä	2 ovaalia	
Kaapelin mitat	7 - 20 (mekaaninen tiivistesarja), 8 - 22 (lämpökutiste)	
Materiaalit	<ul style="list-style-type: none">• Runko: Haponkestävä ruostumaton teräs (AISI 316)• Huppu: GF Polypropyleeni• Panta: GF Nylon• Jatkoslevy: Haponkestävä ruostumaton teräs (AISI 316)	
Jatkoslevykapasiteetti	48 kuitujatkosta	
Lämpötila-alueet	<ul style="list-style-type: none">• Kuljetus ja varastointi: -40°C - +50°C• Asennus: -10°C - +50°C• Käyttö: -45°C - +60°C	
Kuidun minimi-taivutussäde	30 mm	
Testaus	Vedenpitävyys	IEC 61300-2-23; IP67 (1 m, 7 päivää)
	Lämpösyklus	IEC 62300-2-22; -40 °C to +65 °C, ei vaimennusmuutosta
	Vibraatio	IEC 61300-2-1; 10 Hz, Amplitudi 3 mm, syklien määrä 1 000 000
	Veto	IEC 61300-2-4; erilaisille kaapelivariaatioilla, paineenkestävä
	Isku	IEC 61300-2-12; 10 J, paineenkestävä
	Puristus	IEC 61300-2-10; 1000 N / 25 cm ² , paineenkestävä
	Torsio	IEC 61300-2-5; paineenkestävä, ei vaimennusmuutosta IEC 61300-2-5; paineenkestävä, ei vaimennusmuutosta
	Taivutus	IEC 61300-2-37; paineenkestävä, ei vaimennusmuutosta


XOH Lisätarvikkeet

LISÄTARVIKKEET

Tuote	Kuvaus	
<p>Seinä-/pylväskiinnikesarja Prysmian-materiaalikoodi: XJTSC00136</p>	<p>Yleiskiinnikesarja joka voidaan asentaa seinään, ulkokaappiin tai pylvääseen, kiinnitys jatkoskotelon pantaan. Asennus voi olla joko pysty tai vaakasuoraan. Voidaan toimittaa jatkoskotelon mukana tai erikseen päivityssarjana.</p>	
<p>Matala kiinnikesarja Prysmian-materiaalikoodi: XJTSC03020</p>	<p>Matala kiinnikesarja voidaan asentaa seinään, ulkokaappiin tai pylvääseen. Jatkoskotelo voidaan kääntää pystyasentoon tai vaakasuoraan. Matala kiinnikesarja mahdollistaa kotelon asentamisen lähemmäs seinää tai pylvästä kuin Seinä/Pylväskiinnikesarja. Voidaan toimittaa jatkoskotelon mukana tai erikseen päivityssarjana.</p>	
<p>Tiivistesarja ovaaliaukoille Prysmian-materiaalikoodit: <ul style="list-style-type: none"> • XJTSC00930 XOKO 2/20 • XJTSC00933 XOKO 4/15 • XJTSC00929 XOKO 6/10 </p>	<p>Mekaanisesti suljettava ja avattava tiivistesarja ovaaliaukoille. Kolme eri versiota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XOKO 2/20 kahdelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 20 mm • XOKO 4/15 neljälle kaapelille maks. halkaisijaltaan 15 mm • XOKO 6/10 kuudelle kaapelille maks. halkaisijaltaan 10 mm 	
<p>Panta Prysmian-materiaalikoodi: XJTSC03827</p>	<p>Panta CMJ, MMJ ja XOH Jatkoskoteloille</p>	
<p>Huppu Prysmian-materiaalikoodi: XJTSC03828</p>	<p>Huppu CMJ, MMJ ja XOH-jatkoskoteloille</p>	

XOH Lisätarvikkeet

LISÄTARVIKKEET

Tuote	Kuvaus	
Kuitujatkossuoja FT 294C Prysmian-materiaalikoodi: XKTSC00543	Kuumakutistettava kuitujatkossuoja yksittäiselle kuidulle. Mitat 45 mm x 2.6 mm (halkaisija). Kuitujatkossuojat ovat pakattu 100 kappaleen pakkauksiin.	
Suojaputkisarja SPA-U Prysmian-materiaalikoodit: • XJTSC00871 SPA-U • XJTSC00927 SPA-U/IP	Suojaputket tarvikkeineen keskiputkirakenteisen kaapelin 12...96 kuidun suojaamiseen ja haaroittamiseen maksimisiin neljään suojaputkeen. Pakkauksessa on tarvikkeet kymmeneen kaapeliin ja sekä vetojousi. Yhdelle kaapelille tarkoitettu SPA-U-sarja sisältää haaroituskappaleen, joka kiinnitetään kaapelisydämen päälle kiinnitysklemmarilla ja erilliset 1,2 m:n pitaiset suojaputket (4 kpl). Suojaputket tarvikkeineen on saatavilla myös yhdelle kaapelille ilman vetojouta tuotenimellä SPA-U/IP.	
O-tiiviste Prysmian-materiaalikoodi: XJTSC03829	O-tiiviste CMJ, MMJ ja XOH Jatkoskoteloille	

XOH Lisätarvikkeet

LISÄTARVIKKEIDEN SÄHKÖNUMEROT

Snro	Nimi	Tuotekuvaus	Materiaalikoodi
7276357	Seinä-/pylväskiinnikesarja	Kinnikesarja kotelon kiinnättämiseksi seinään, ulkokaappiin tai pylväaseen	XJTSC00136
7276358	Matala kiinnikesarja	Kinnikesarja kotelon kiinnättämiseksi lähemmäksi seinään, ulkokaappiin tai pylväaseen	XJTSC03020
7276216	XOKO 2/20	Mekaaninen tiivistesarja ovaaliaukolle; 2 kaapelia maks. halk. 20 mm	XJTSC00930
7276215	XOKO 4/15	Mekaaninen tiivistesarja ovaaliaukolle; 4 kaapelia maks. halk. 15 mm	XJTSC00933
7276214	XOKO 6/10	Mekaaninen tiivistesarja ovaaliaukolle; 6 kaapelia maks. halk. 10 mm	XJTSC00929
7276203	FT 294C	Kuitujatkossuoja yksittäiselle kuidulle, pituus 45 mm.	XKTSC00543
7260604	SPA-U	Suojaputkisarja 10 kaapelille; kaapelin kuitumäärä 12...96 kpl, yksi vetojousi	XJTSC00871
7260936	SPA-U/IP	Suojaputkisarja yhdelle kaapelille; ei vetojousta	XJTSC00927
7276389	Huppu	Huppu CMJ, MMJ, XOH kotelolle	XJTSC03828
7276390	Panta	Panta CMJ, MMJ, XOH kotelolle	XJTSC03827
7276391	O-tiiviste	O-tiiviste CMJ, MMJ, XOH kotelolle	XJTSC03829

© PRYSMIAN GROUP 2024, All Rights Reserved

All sizes and values without tolerances are reference values. Specifications are for product as supplied by Prysmian: any modification or alteration afterwards of product may give different result.

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of Prysmian. The information is believed to be correct at the time of issue. Prysmian reserves the right to amend this specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Prysmian.